



TKH181

## LAN/Wifi-adapter coviva smartbox

### Technische eigenschappen

#### Design

Bus systeem	overige
-------------	---------

#### Funcities

Doorgangstest/diodentest	Nee
--------------------------	-----

Geïntegreerde ISDN-gateway	Nee
----------------------------	-----

Functie	Modi: router, accesspoint, repeater, WISP
---------	---

#### Connectiviteit

Bandbreedte	2,4 GHz
-------------	---------

WLAN compatibel	Ja
-----------------	----

Protocol	IEEE 802.11 n
----------	---------------

Ontvangercategorie	2
--------------------	---

Codering	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
----------	---------------------------------

Accessory	Nee
-----------	-----

Reserveonderdeel	Nee
------------------	-----

Aansluiting voor externe antenne	Nee
----------------------------------	-----

#### Spanning

Bedrijfsspanning	30 V DC
------------------	---------

Netspanning via bus	30 V DC
---------------------	---------

#### Afmetingen

Diepte	26.5 mm
--------	---------

Diepte geïnstalleerd product	71 mm
------------------------------	-------

Hoogte geïnstalleerd product	6.5 mm
------------------------------	--------

Breedte geïnstalleerd product	50.2 mm
-------------------------------	---------

Hoogte	203 mm
--------	--------

Breedte	77 mm
---------	-------

#### Frequentie

RF-zend/-ontvangstfrequentie	868.3 MHz
------------------------------	-----------

Frequentie	2412 tot 2472 Hz
------------	------------------

#### Vermogen

RF-zendvermogen	< 25 mW
-----------------	---------

#### Meting

relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming)	0...65 % (zonder condensvorming)
--	----------------------------------

#### Geheugen

Overdrachtssnelheid	300 Mbit/s
---------------------	------------

#### Materiaal

Kleur	polarwit
-------	----------

Oppervlak	mat
-----------	-----

<b>Aansluiting</b>	
Aantal RF-kanalen uitgangen	max. 512
Aansluiting	2 RJ45-bussen voor WAN-koppeling op de router en voor kabelgebonden LAN-aansluiting van een eindapparaat
<b>Levering</b>	
Busaankoppelaar inclusief	Nee
<b>Samenstelling</b>	
Aantal F-kanalen ingangen	max. 512
Fast Ethernet	Ja
Bedrijfscyclus zender	1 %
<b>Veiligheid</b>	
Halogeenvrij	Nee
<b>Gebruiksvoorwaarden</b>	
Bedrijfstemperatuur	0...45 °C
Energieverbruik	laag energieverbruik
<b>Identificatie</b>	
Toepassing	KNX-RF - systeemtoestellen
Hoofddesignreeks	Berker.Net