



TRB201



KNX-RF schakelactor 1-voudig, 16 A, inbouw, quicklink

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2
Met KNX-bussysteem	Nee
Met bussysteem KNX RF	Ja

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

Afmetingen

Inbouwdiepte	35 mm
--------------	-------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Nee
Radiofrequentie bidirectioneel	Ja

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Schakelstroom	16 A

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz

Vermogen

Uitgangsvermogen	3680 W
------------------	--------

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	230 VAC

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Teksten

Technische wijzigingen voorbehouden

Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen
Functie	Extra functies Easy: +6 scènes, repeaterfunctie, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Montagewijze	Voor inbouw achter inbouweenheden