



TRB201



## KNX-RF schakelactor 1-voudig, 16 A, inbouw, quicklink

### Technische eigenschappen

#### Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2
Met KNX-bussysteem	Nee
Met bussysteem KNX RF	Ja

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	35 mm
--------------	-------

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

#### Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Nee
Radiofrequentie bidirectioneel	Ja

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Schakelstroom	16 A

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz

#### Vermogen

Uitgangsvermogen	3680 W
------------------	--------

#### Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	230 VAC

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen
Functie	Extra functies Easy: +6 scènes, repeaterfunctie, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Montagewijze	Voor inbouw achter inbouweenheden