



TRB302B



Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

Uitvoering

Bussysteem	Radiofrequent RF
------------	------------------

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen	2
-----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Nee
Met klimaat-regeling	Nee

Frequentie

Frequentieoverdracht	868 - 868 MHz
----------------------	---------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Alleen voor intern gebruik

Aantal halve modulen van 17,5 mm	0
----------------------------------	---

Verlichting

LED besturing	Nee
---------------	-----

Materiaal

Materiaal	Kunststof
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Spanning

Ingangsspanning

5 - 5 V

Type voeding

AC