



TRB302B



Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

Uitvoering

Bussysteem Radiofrequent RF

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen 2

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk Nee

Radiofrequentie bidirectioneel Nee

Met batterij Nee

Met klimaat-regeling Nee

Frequentie

Frequentieoverdracht 868 - 868 MHz

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Alleen voor intern gebruik

Aantal halve modulen van 17,5 mm 0

Verlichting

LED besturing Nee

Materiaal

Materiaal Kunststof

Kleur Lichtgrijs

RAL-code 7035

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Spanning

Ingangsspanning

5 - 5 V

Type voeding

AC