



TRE202



## KNX-RF schakelactor 2-voudig, 10 A, IP55 opbouw, wit quicklink

### Technische eigenschappen

#### Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2
Met KNX-bussysteem	Nee
Met bussysteem KNX RF	Ja

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	40 mm
--------------	-------

#### Materiaal

Kleur	Wit
-------	-----

#### Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Nee
Radiofrequentie bidirectioneel	Ja

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
Schakelstroom	10 A

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz

#### Vermogen

Uitgangsvermogen	2300 W
------------------	--------

#### Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Systeemspanning	230 VAC

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen
---------------	------------------------

Functie

Extra functies Easy: +6 scènes, De repeater-functie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)