




TRM600



## KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 1-voudig 230 V uit

### Technische eigenschappen

#### Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2
Met KNX-bussysteem	Nee
Met bussysteem KNX RF	Ja

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy, quicklink
--------------------------	----------------------

#### Afmetingen

Diepte	18 mm
Inbouwdiepte	20 mm

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

#### Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Ja

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0,50 A
-----------------	--------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz

#### Vermogen

Uitgangsvermogen	115 W
------------------	-------

#### Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	230 VAC

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 45 °C
---------------------	-------------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen
Functie	Alleen impulsfunctie, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Montagewijze	Voor inbouw achter inbouweenheden