



TRM600



KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 1-voudig 230 V uit

Technische eigenschappen

Design

Bus systeem	2204
Montagevoorschriften	inbouw

Functies

Functie	resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
quicklink-functies	quicklink-functies: tijdschakeling

Uitvoering

Aantal modules	0
----------------	---

Bedienen en signaleren

Signaallamp	ja
Aansturing	Bediening door bijv. schakelaar, knop, tijd klok
Toets/impuls-drukkerknop	met configuratie- en functie-toets

Connectiviteit

Bussysteem Funkbus	Ja
Bussysteem LON	Nee
Bussysteem Powernet	Nee
Protocol	KNX-RF
Ontvangercategorie	2
Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
------------	----------

Spanning

Systeemspanning	230 VAC
-----------------	---------

Stroom

Aantal ingangen	0
Maximale doorlaatstroom	500 mA~
Impulsstroom	max. 0.5 A

Afmetingen

Hoogte geïnstalleerd product	40 mm
Afmetingen (L x B x H)	40x40x18
Diameter	53 mm
Hoogte	18 mm

Frequentie

Uitzendfrequentie	868 MHz
RF-ontvangstfrequentie	868.3 MHz
RF-zend-/ontvangstfrequentie	868.3 MHz

Vermogen	
Vermogensverlies bij nominale stroom	150 mW
Vermogensverlies per spoel	100 mW
RF-zendvermogen	< 25 mW
Meting	
relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming)	0...65 % (zonder condensvorming)
Materiaal	
Kleur	lichtgrijs
Oppervlak	mat
Besturing van LED-verlichting	
Maximale aantal led/cfl (spaar)lampen	0
led	met configuratie- en functie-led
Montage	
Montagewijze	voor inbouw achter inbouweenheden
Aansluiting	
Aansluitdoorsnede soepele aders	0,5 - 1,5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve aders	0,5 - 2,5 mm ²
Aderdoorsnede (flexibel)	0.5...1.5 mm ²
Aderdoorsnede (star)	0.5...2.5 mm ²
Soort contact	Semi-conductor
Aansluittype	met schroefliftklemmen
Busaansluittype	integratie via KNX-RF/TP gateway (TR131A) in KNX-TP-systeem
Soort verbinding	schroeftechniek
Instellingen	
Ondersteunde instelmodus	system easy PB
Programmeren	quicklink-configuratie zonder gereedschap door middel van toetsen en led-indicatie
Levering	
Busaankoppelaar inclusief	Nee
Samenstelling	
Aantal uitgangen	1
Aantal RF-kanalen	1
Aantal quicklink-koppelingen	max. 20 zenders/ontvangers
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid	Nee
Bedrijfscyclus zender	1 %
Toepassing	
Impulsduur	200 ms
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-15...45 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-25...70 °C
Energieverbruik	laag energieverbruik
Identificatie	
Toepassing	KNX-RF - actoren
productfamilie:	productfamilie: uitvoer

