



TRM691E



## KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v dimmer 230 V 200 W uit

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Systeemspanning	230 VAC
-----------------	---------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 45 °C
---------------------	-------------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Samenstelling

Aantal uitgangen	1
Vermogen led-lamp	50 W
Type dimmer	Universeel

#### Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

#### Vermogen

Vermogen gloeilamp	200 - 200 W
Dimvermogen	200 - 200 W

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Ja
Type connector/steker	Schroefaansluiting

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	quicklink
--------------------------	-----------

#### Teksten

Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Dimprincipe	Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend
Functie	Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen