



## KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v pot.vrij contact uit

### Technische eigenschappen

#### Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2
Met KNX-bussysteem	Nee
Met bussysteem KNX RF	Ja

TRM694G



#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy, quicklink
--------------------------	----------------------

#### Afmetingen

Diepte	20 mm
Inbouwdiepte	40 mm

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

#### Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Ja

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	4 A
-----------------	-----

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz

#### Vermogen

Uitgangsvermogen	920 W
------------------	-------

#### Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	230 VAC

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

#### Teksten

Aansluitwijze

Met schroefliftklemmen

Functie

Extra functies Easy: +6 scènes, De repeater-functie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Montagewijze

Voor inbouw achter inbouweenheden