




TU402



## Afstandsbediening sleutelhanger KNX-RF 2-voudig 2 toetsen grijs quicklink

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentieoverdracht 868 - 868 MHz

#### Spanning

Bedrijfsspanning 6 - 6 V

#### Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol KNX-RF

Ontvanger categorie 2

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen 2

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP50

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 45 °C

#### Afmetingen

Hoogte 83 mm

Breedte 46,5 mm

Diepte 15,80 mm

#### Samenstelling

Met batterij Ja

#### Batterij

Batterij levensduur 5 jaar

#### Teksten

Functie Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag, Reset-functie (naar fabrieksinstelling)