



TU404



Afstandsbediening sleutelhanger KNX-RF 4-voudig 4 toetsen grijs quicklink

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentieoverdracht 868 - 868 MHz

Spanning

Bedrijfsspanning 6 - 6 V

Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol KNX-RF

Ontvanger categorie 2

Bediening en signalering

Aantal toetsen 4

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP50

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 45 °C

Afmetingen

Hoogte 83 mm

Breedte 46,5 mm

Diepte 15,80 mm

Samenstelling

Met batterij Ja

Batterij

Batterij levensduur 5 jaar

Teksten

Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag, Reset-functie (naar fabrieksinstelling)

Functie