



TU406



IP30 



Afstandsbediening KNX-RF 6-voudig 6 toetsen, wit, quicklink

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentieoverdracht 868 - 868 MHz

Spanning

Bedrijfsspanning 6 - 6 V

Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol KNX-RF

Ontvanger categorie 2

Bediening en signalering

Aantal toetsen 6

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP30

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

Materiaal

Kleur Polarwit

Afmetingen

Hoogte 133,6 mm

Breedte 50,2 mm

Diepte 16 mm

Samenstelling

Met batterij Ja

Batterij

Batterij levensduur 5 jaar

Teksten

Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag, Reset-functie (naar fabrieksinstelling)

Functie