



TU418



IP30



Afstandsbediening sleutelhanger KNX-RF 18-v 6 toetsen + schak. blauw quicklink

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentieoverdracht 868 - 868 MHz

Spanning

Bedrijfsspanning 6 - 6 V

Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol KNX-RF

Ontvanger categorie 2

Bediening en signalering

Aantal toetsen 7

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP30

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

Afmetingen

Hoogte 134 mm

Breedte 50,2 mm

Diepte 16 mm

Samenstelling

Met batterij Ja

Batterij

Batterij levensduur 5 jaar

Teksten

Functie Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag, Reset-functie (naar fabrieksinstelling)

Verlichting Met bewegings- en bedieningsafhankelijke tekstveld-verlichting