



TU418



## Afstandsbediening sleutelhanger KNX-RF 18-v 6 toetsen + schak. blauw quicklink

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentieoverdracht	868 - 868 MHz
----------------------	---------------

#### Spanning

Bedrijfsspanning	6 - 6 V
------------------	---------

#### Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	7
----------------	---

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
--	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

#### Afmetingen

Hoogte	134 mm
Breedte	50,2 mm
Diepte	16 mm

#### Samenstelling

Met batterij	Ja
--------------	----

#### Batterij

Batterij levensduur	5 jaar
---------------------	--------

#### Teksten

Functie	Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag, Reset-functie (naar fabrieksinstelling)
Verlichting	Met bewegings- en bedieningsafhankelijke tekstveld-verlichting