



TX211A



Schakel-/dimuitgang 3-voudig, 1 - 10 V

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|---------------------|----------------|
| Netspanning via bus | 21 - 32 V |
| Systeemspanning | 30 VDC via bus |

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | 0 - 45 °C |
|---------------------|-----------|

Aansluiting

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 1 - 6 mm ² |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 1.5 - 10 mm ² |

Samenstelling

| | |
|------------------|----------|
| Aantal uitgangen | 3 |
| Type dimmer | 1 - 10 V |

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 4 |
|----------------|---|

Vermogen

| | |
|------------------------------|------------|
| Gloei- en halogeenlamp 230 V | 2300 W |
| Dimvermogen | 0 - 2300 W |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Met bussysteem KNX RF | Nee |
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |

Instellingen

| | |
|--------------------------|-----|
| Ondersteunde instelmodus | ETS |
|--------------------------|-----|

Teksten

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
|---------------|--------------------|