



TX211A



## Schakel-/dimuitgang 3-voudig, 1 - 10 V

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Systeemspanning	30 VDC via bus

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Samenstelling

Aantal uitgangen	3
Type dimmer	1 - 10 V

#### Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

#### Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V	2300 W
Dimvermogen	0 - 2300 W

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
Aansluitwijze	Schroefaansluiting

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------