



### Schakel-/dimuitgang 3-voudig, 1 - 10 V

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Systeemspanning 30 VDC via bus

##### Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

##### Samenstelling

Aantal uitgangen 3

Type dimmer 1 - 10 V

##### Capaciteit

Aantal modules 4

##### Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V 2300 W

Dimvermogen 0 - 2300 W

##### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Type connector/steker Schroefaansluiting

##### Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS

##### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

TX211A

