



TXA022



## KNX digitale schakelklok, 2-kanaals

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

#### Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

#### Samenstelling

Aantal kanalen	2
----------------	---

Omschakeling zomer-/wintertijd	Ja
--------------------------------	----

#### Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar	Ja
---------------------------	----

#### Funcities

Reservebatterij	43830 h
-----------------	---------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +45 °C
---------------------	-------------

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

#### Teksten

Funcie	Funcities, bijv. schakelen, dimmen, jaloezie, lichtscènes, verwarmen, datum, tijd
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

#### Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
--------------------------------	--------------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	-----------------------

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
--------	-------

Breedte	36 mm
---------	-------

Diepte	97 mm
--------	-------