

KNX digitale schakelklok, 2-kanaals met DCF optie

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Samenstelling

Aantal kanalen	2
----------------	---

Omschakeling zomer-/wintertijd	Ja
--------------------------------	----

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar	Ja
---------------------------	----

Functies

Gangreserve	43830 h
-------------	---------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +45 °C
---------------------	-------------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Teksten

<p>Funcie</p>	<p>DCF-compatibel via draadloze antenne, Functies, bijv. schakelen, dimmen, jaloezie, lichtscènes, verwarmen, datum, tijd</p>
---------------	---

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 10 mm ²
--------------------------------	--------------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 6 mm ²
---------------------------------	-----------------------

Afmetingen

Hoogte	85 mm
--------	-------

Breedte	36 mm
---------	-------

Diepte	97 mm
--------	-------

TXA023