



TXA023



KNX digitale schakelklok, 2-kanaals met DCF optie

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Samenstelling

Aantal kanalen 2

Omschakeling zomer-/wintertijd Ja

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar Ja

Funcities

Reservebatterij 43830 h

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +45 °C

Materiaal

Kleur Lichtgrijs

Teksten

Funcie DCF-compatibel via draadloze antenne, Funcities, bijv. schakelen, dimmen, jaloezie, lichtscènes, verwarmen, datum, tijd

Capaciteit

Aantal modules 2

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1.5 - 10 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1 - 6 mm²

Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 36 mm

Diepte 97 mm