



TXA111



## Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 320 mA)

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
Type connector/steker	quickconnect

#### Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom	320 mA
----------------	--------

#### Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Uitgangsspanning	28 - 32 V

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Teksten

Zekering	Met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Aftakpunt	Aardleider moet aangesloten worden
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen