



### Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 320 mA)

#### Technische eigenschappen

##### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 4 |
|----------------|---|

##### Aansluitmogelijkheden

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Met bussysteem KNX RF | Nee          |
| Type connector/steker | quickconnect |

##### Stroom / temperatuur

|                |        |
|----------------|--------|
| Uitgangsstroom | 320 mA |
|----------------|--------|

##### Spanning

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Bedrijfsspanning | 230 - 230 V |
| Uitgangsspanning | 28 - 32 V   |

##### Aansluiting

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

##### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Teksten

|               |   |
|---------------|---|
| Zekering      | Met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging |
| Aftakpunt     | Aardleider moet aangesloten worden          |
| Aansluitwijze | Met quickconnect-steekklemmen               |

TXA111

