



Voedingsmodule KNX-bus 2x (30 V=, 320 mA)

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules 4

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Uitgangsspanning 28 - 32 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.75 - 2.5 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.75 - 2.5 mm²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Teksten

Zekering Met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging

Aftakpunt Aardleider moet aangesloten worden

Aansluitwijze Met quickconnect-steekklemmen

TXA116

