



TXA306



KNX universele ingangsmodule, 6-voudig, 24 - 230V

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

Uitvoering

Bussysteem Bussysteem KNX

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen 6

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk Nee

Radiofrequentie bidirectioneel Nee

Met batterij Nee

Met klimaat-regeling Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Alleen voor intern gebruik

Aantal halve modulen van 17,5 mm 8

Verlichting

LED besturing Nee

Materiaal

Materiaal Kunststof

Kleur Lichtgrijs

RAL-code 7035

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

Spanning

Ingangsspanning 24 - 230 V

Netspanning via bus 21 - 32 V

Type voeding AC/DC