



KNX universele ingangsmodule, 6-voudig, 24 - 230V

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

Uitvoering

Bussysteem	Bussysteem KNX
------------	----------------

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen	6
-----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
--------------------------------------	-----

Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
--------------------------------	-----

Met batterij	Nee
--------------	-----

Met klimaat-regeling	Nee
----------------------	-----

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Alleen voor intern gebruik

Aantal halve modules van 17,5 mm	8
----------------------------------	---

Verlichting

LED besturing	Nee
---------------	-----

Materiaal

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

RAL-code	7035
----------	------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Spanning

Ingangsspanning	24 - 230 V
-----------------	------------

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Type voeding	AC/DC
--------------	-------

TXA306

