



TXA604D



KNX schakel-/jaloezie-actor 4-voudig, 16 A capacitef

Technische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bus systeem | 2204 |
| Montagevoorschriften | DIN-rail |
| meerfasefunctie | voor het schakelen van verschillende fasegeleiders geschikt |
| Functie | met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm met zonweringsfunctie |
| Schakelen | voor het schakelen van bijv. 4 onafhankelijke belastingen of aansturen van 2 aandrijvingen |
| Modus | willekeurige mix met stuur- en schakelfunctie mogelijk |
| Signaallamp | ja |
| Weergave/display | Status-led geïntegreerd in de handbedieningstoets |
| Handschakelaar/-impulsdrukker | Handbedieningstoetsen voor aan/uit (op/neer) en busfunctie aan/uit per kanaal/apparaat |
| Toets/impuls-drukkerknop | met verlichte programmeertoets |
| Nominale spanning (wisselstroom) | 230 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nominale stroom | 16 A |
| Netspanning via bus | 21...32 V DC |
| Uitgangsspanning | 230 V AC |
| Systeemspanning | 30 VDC via bus |
| Stroomopname bus (gegevensoverdracht) | 5 mA |
| Stroomopname bus (rust) | 3 mA |
| Aantal ingangen | 0 |
| Maximale doorlaatstroom | 16 A |
| Nominale stroom Inom | 16 A |
| Moduulbreedte | 4 TE |
| Hoogte | 90 mm |
| Max. vermogen met elektronische transformatoren | 1200 W |
| Uitgangsvermogen | 2300 W |
| Max. schakelvermogen | 5750 W |
| Conventionele trafo's | 1600 VA |

| | |
|--|---|
| Elektronische trafo's | 1200 W |
| Kleur | grijs |
| TL lampen met elektronische voorschakeling | 20 x 36 W |
| Capacitieve belasting | 1200 W |
| Energiespaarlampen | 20 x 23 W |
| Vermogen spaarlampen | 18x23W |
| TL lampen parallelgecompenseerd | 1500 W /200 µF |
| Maximale aantal led/cfl (spaar)lampen | 18 |
| 230 V LED-lampen | 18 x 23 W |
| Ledvermogen | 216 W |
| led | status-led geïntegreerd in de handbedieningstoets |
| Max. vermogen met gloeilampen | 2300 W |
| Gloei- en halogeenlampen 230 V | 2300 W |
| Aansluitdoorsnede soepele aders | 0,75 - 2,5 mm ² |
| Aansluitdoorsnede massieve aders | 0,75 - 2,5 mm ² |
| Soort belasting | C-belasting |
| Aderdoorsnede (flexibel) | 0.75...2.5 mm ² |
| Aderdoorsnede (star) | 0.75...2.5 mm ² |
| Soort contact | 4 maak |
| Busaankoppelaars | met geïntegreerde busaankoppelaar |
| Aansluittype | Met QuickConnect-steekklemmen |
| Busaansluittype | busaansluiting via aansluitklem |
| Soort verbinding | QuickConnect |
| Ondersteunde instelmodus | easy system |
| Instellingen | 64 |
| Busaankoppelaar inclusief | Ja |
| Aantal uitgangen | 4 |
| Differentiatie functie 3 WEB | met steekklemmen |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Bedrijfstemperatuur | -5...45 °C |
| Opslag-/transporttemperatuur | -20...70 °C |
| Component van een productfamilie | TXA |
| Hoofddesignreeks | KNX |