



TXA606D



KNX schakel-/jaloezie-actor 6-voudig, 16 A capacatief

Technische eigenschappen

Design

Bus systeem	2204
Montagevoorschriften	DIN-rail

Functies

meerfasefunctie	voor het schakelen van verschillende fasegeleiders geschikt
Functie	met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm met zonweringsfunctie
Schakelen	voor het schakelen van bijv. 6 onafhankelijke belastingen of aansturen van 3 aandrijvingen
Modus	willekeurige mix met stuur- en schakelfunctie mogelijk

Uitvoering

Aantal modules	4
----------------	---

Bedienen en signaleren

Signaallamp	ja
Weergave/display	Status-led geïntegreerd in de handbedieningstoets
Handschakelaar-/impulsdrukker	Handbedieningstoetsen voor aan/uit (op/neer) en busfunctie aan/uit per kanaal/apparaat
Toets/impuls-drukkerknop	met verlichte programmeertoets

Connectiviteit

Bussysteem Funkbus	Nee
Bussysteem LON	Nee
Bussysteem Powernet	Nee
Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

Spanning

Netspanning via bus	21...32 V DC
Systeemspanning	30 VDC via bus

Stroom

Stroomopname bus (gegevensoverdracht)	5 mA
Stroomopname bus (rust)	3 mA
Aantal ingangen	0
Maximale doorlaatstroom	16 A

Nominale stroom Inom	16 A
Afmetingen	
Moduulbreedte	4 TE
Hoogte	90 mm
Vermogen	
Max. vermogen met elektronische transformatoren	1200 W
Uitgangsvermogen	2300 W
Max. schakelvermogen	8625 W
Conventionele trafo's	1600 VA
Elektronische trafo's	1200 W
Materiaal	
Kleur	grijs
Lichtbesturing	
TL lampen met elektronische voorschakeling	20 x 36 W
Capacitieve belasting	1200 W
Besturing van TL-lampen	
Energiespaarlampen	20 x 23 W
Vermogen spaarlampen	18x23W
TL lampen parallelgecompenseerd	1500 W /200 µF
Besturing van LED-verlichting	
Maximale aantal led/cfl (spaar)lampen	18
230 V LED-lampen	18 x 23 W
Ledvermogen	216 W
led	status-led geïntegreerd in de handbedieningstoets
Besturing van gloeilampen	
Max. vermogen met gloeilampen	2300 W
Gloei- en halogeenlampen 230 V	2300 W
Aansluiting	
Aansluitdoorsnede soepele aders	0,75 - 2,5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve aders	0,75 - 2,5 mm ²
Soort belasting	C-belasting
Aderdoorsnede (flexibel)	0.75...2.5 mm ²
Aderdoorsnede (star)	0.75...2.5 mm ²
Soort contact	6 maak
Busaankoppelaars	met geïntegreerde busaankoppelaar
Aansluittype	Met QuickConnect-steekklemmen
Busaansluittype	busaansluiting via aansluitklem
Soort verbinding	QuickConnect
Instellingen	
Ondersteunde instelmodus	easy system
Instellingen	64
Levering	
Busaankoppelaar inclusief	Ja
Samenstelling	

Aantal uitgangen	6
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid	Nee
Toepassing	
Differentiatie functie 3 WEB	met steekklemmen
Veiligheid	
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-5...45 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-20...70 °C
Identificatie	
Component van een productfamilie	TXA
Hoofdesignreeks	KNX