


TXA608B



KNX schakel-/jaloezie-actor 8-voudig, 10 A

Technische eigenschappen

Bus systeem	2204
Montagevoorschriften	DIN-rail
meerfasefunctie	voor het schakelen van verschillende fasegeleiders geschikt
Functie	met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm met zonweringsfunctie
Schakelen	voor het schakelen van bijv. 8 onafhankelijke belastingen of aansturen van 4 aandrijvingen
Modus	willekeurige mix met stuur- en schakelfunctie mogelijk
Aantal modulen	6
Signaallamp	ja
Weergave/display	Status-led geïntegreerd in de handbedieningstoets
Handschakelaar/-impulsdrukker	Handbedieningstoetsen voor aan/uit (op/neer) en busfunctie aan/uit per kanaal/apparaat
Toets/impuls-drukkerknop	met verlichte programmeertoets
Bussysteem Funkbus	Nee
Bussysteem LON	Nee
Bussysteem Powernet	Nee
Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee
Nominale spanning (wisselstroom)	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	10 A
Netspanning via bus	21...32 V DC
Uitgangsspanning	230 V AC
Systeemspanning	30 VDC via bus
Stroomopname bus (gegevensoverdracht)	6 mA
Stroomopname bus (rust)	4 mA
Aantal ingangen	0
Maximale doorlaatstroom	10 A
Nominale stroom Inom	10 A
Moduulbreedte	6 TE

Hoogte	90 mm
Max. vermogen met elektronische transformatoren	1200 W
Uitgangsvermogen	1200 W
Max. schakelvermogen	7200 W
Conventionele trafo's	1200 VA
Elektronische trafo's	1000 W
Kleur	grijs
TL lampen met elektronische voorschakeling	15 x 36 W
Capacitieve belasting	1000 W
Energiespaarlampen	12 x 23 W
Vermogen spaarlampen	12x23W
Max. vermogen met fluorescentielampen gecompenseerd in serie (duoschakeling)	20 x 36 W
Maximale aantal led/cfl (spaar)lampen	12
230 V LED-lampen	12 x 23 W
Ledvermogen	216 W
led	status-led geïntegreerd in de handbedieningstoets
Max. vermogen met gloeilampen	2300 W
Gloei- en halogeenlampen 230 V	1200 W
Aansluitdoorsnede soepele aders	0,75 - 2,5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve aders	0,75 - 2,5 mm ²
Aderdoorsnede (flexibel)	0.75...2.5 mm ²
Aderdoorsnede (star)	0.75...2.5 mm ²
Soort contact	8 maak
Busaankoppelaars	met geïntegreerde busaankoppelaar
Aansluittype	Met QuickConnect-steekklemmen
Busaansluittype	busaansluiting via aansluitklem
Soort verbinding	QuickConnect
Ondersteunde instelmodus	easy system
Instellingen	64
Busaankoppelaar inclusief	Ja
Aantal uitgangen	8
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid	Nee
Differentiatie functie 3 WEB	met steekklemmen
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Bedrijfstemperatuur	-5...45 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-20...70 °C
Component van een productfamilie	TXA
Hoofddesignreeks	KNX