



TXA663A



IP20



KNX universele zelflerende dimmer 3x 300 W

Technische eigenschappen

Bus systeem	2204
Montagevoorschriften	DIN-rail
meerfasefunctie	Voor 1-fasenmodus
Functie	programmeerfunctie voor geoptimaliseerd bedrijf van compacte tl-lampen en led-lampen via bus inschakelbaar
softstart	lampsparende softstart
Signaallamp	ja
Weergave/display	Status-led geïntegreerd in de handbedieningstoets
Handschakelaar/-impulsdrukker	keuzeschakelaar voor hand-/busbediening en lastinstelling
Toets/impuls-drukkerknop	met verlichte programmeertoets
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	4 mA
Hulpspanning	230 V AC
Ingangsspanning	230 V AC
Netspanning via bus	21...32 V DC
Systeemspanning	30 VDC via bus
Stroomopname bus (gegevensoverdracht)	< 2.3 mA
Zekering	kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering) kortsluitveilig en beveiligd tegen overbelasting (per kanaal indicatie via led) oververhittingsbeveiliging (aanduiding door middel van led)
Moduulbreedte	6 TE
Dimbare, conventionele trafo's	per kanaal 300 VA
Vermogen gloeilampen	900 W
Vermogensverlies bij nominale stroom	770 mW
Vermogensverlies per spoel	430 mW
Dimvermogen	900 W
Elektronische trafo's	per kanaal 300 W
Kleur	lichtgrijs
Aantal energiespaarlampen	per kanaal max. 8
Dimbare energiespaarlampen	per kanaal 60 W
Vermogen spaarlampen	210W

Aantal dimbare 230 V retrofit-ledlampen	per kanaal max 8
Maximale aantal led/cfl (spaar)lampen	12
Dimbare ledlampen	per kanaal 60 W
Ledvermogen	210 W
led	status-led geïntegreerd in de handbedieningstoets oververhittingsbeveiliging, aanduiding door middel van led Overbelastingsbeveiliging, weergave via LED
Gloei- en halogeenlampen 230 V	per kanaal 300 W
Aansluitdoorsnede soepele aders	0,25 - 0,75 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve aders	0,75 - 2,5 mm ²
Soort belasting	universeel
Aderdoorsnede (flexibel)	0.75...2.5 mm ²
Aderdoorsnede (star)	0.75...2.5 mm ²
Busaankoppelaars	met geïntegreerde busaankoppelaar
Aansluittype	Met QuickConnect-steekklemmen
Busaansluittype	busaansluiting via aansluitklem
Soort verbinding	QuickConnect
Ondersteunde instelmodus	easy system
Programmering	Gedrag bij busspanningsuitval/-terugkeer vast ingesteld
Busaankoppelaar inclusief	Ja
Aantal uitgangen	3
Type dimmer	Regeleenheid
bijpostingang	Ja
Dimprincipe	faseaan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend minimale/maximale dimwaarde per kanaal op het apparaat instelbaar
geluidsarm	zeer geluidsarm
Lokale/handbediening	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beveiliging	met oververhittings-, overbelastings- en kortsluitbeveiliging
Bedrijfstemperatuur	-5...45 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-20...70 °C
Component van een productfamilie	TXA
Hoofddesignreeks	KNX