



TXB302



Schakelaar-interface 2-voudig, 2 ingangen voor potentiaalvrije contacten

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

Uitvoering

Bussysteem	Bussysteem KNX
------------	----------------

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen	2
-----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Nee
Met klimaat-regeling	Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Alleen voor intern gebruik

Aantal halve modulen van 17,5 mm	0
----------------------------------	---

Verlichting

LED besturing	Nee
---------------	-----

Materiaal

Materiaal	Kunststof
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Spanning

Ingangsspanning	5 - 5 V
Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	DC

