



TXB302



## Schakelaar-interface 2-voudig, 2 ingangen voor potentiaalvrije contacten

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

#### Uitvoering

Bussysteem Bussysteem KNX

#### Stroom / temperatuur

Aantal ingangen 2

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

#### Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk Nee

Radiofrequentie bidirectioneel Nee

Met batterij Nee

Met klimaat-regeling Nee

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Alleen voor intern gebruik

Aantal halve modulen van 17,5 mm 0

#### Verlichting

LED besturing Nee

#### Materiaal

Materiaal Kunststof

Kleur Lichtgrijs

RAL-code 7035

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP30

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

#### Spanning

Ingangsspanning 5 - 5 V

Netspanning via bus 21 - 32 V

Type voeding DC

