



TXB302



IP20



Schakelaarinterface 2-voudig

Technische eigenschappen

Bus systeem	bussysteem EIB
Montagevoorschriften	inbouw
Busmodule afneembaar	Nee
easy link functies	Schakel-, dim-, jaloeziebesturings-, geforceerde besturings-, scène-, verwarmings- en tijdschakelaarfuncties
Additionele ETS-functies	Extra ETS-functies: indicator 1 en 2 byte, 2-kanaals modus, standenschakelaarfunctie
Aantal modulen	0
Bijpost	bijpost voor tastsensor lichtscène
Toets/impuls-drukkerknop	met programmeertoets en rode programmeerled
Binaire ingangen	met 2 onafhankelijke binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten
Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee
Ingangsspanning	5 V
Netspanning via bus	21...32 V DC
Systeemspanning	30 VDC via bus
Aantal ingangen	2
Ingangsstroom per ingang	0.5 mA
Afmetingen (L x B x H)	38 x 35 x 12 mm
Moduulbreedte	0 TE
Maximale kabellengte met drukknoppen	5 mm
Ingangsspanning	per kanaal 5 V
Kleur	grijs
Bestandsdeel	kunststof
Montagewijze	voor inbouw- en hollewandmontage
Aderdoorsnede (flexibel)	0.75...2.5 mm ²
Aderdoorsnede (star)	0.75...2.5 mm ²
Aansluiting op	Potentiaal vrij, schakelaar, drukknop, geautomatiseerd systeem
Busaankoppelaars	met geïntegreerde busaankoppelaar
Aansluittype	Met kabel voorgemonteerd
Busaansluittype	busaansluiting via aansluitklem
Leidingslengte verlengbaar tot	max. 5 m

Ondersteunde instelmodus	system easy
Busaankoppelaar inclusief	Ja
Aantal uitgangen	0
Differentiatie functie 3 WEB	met geïntegreerde busaankoppelaar
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Halogeenvrij	Nee
Bedrijfstemperatuur	0...45 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-20...70 °C
Hoofddesignreeks	KNX