



TXB304



easy

Schakelaar-interface 4-voudig, 4 ingangen voor potentiaalvrije contacten

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

Uitvoering

Bussysteem Bussysteem KNX

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen 4

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk Nee

Radiofrequentie bidirectioneel Nee

Met batterij Nee

Met klimaat-regeling Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Verlichting

LED besturing Nee

Materiaal

Materiaal Kunststof

Kleur Lichtgrijs

RAL-code 7035

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP30

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

Spanning

Ingangsspanning 5 - 5 V

Netspanning via bus 21 - 32 V

Type voeding DC

Systeemspanning 30 VDC via bus