



TXB322



easy

Schakelaarinterface, 2 ingangen + 2 led-uitgangen

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

Uitvoering

Bussysteem	Bussysteem KNX
------------	----------------

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen	2
-----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Nee
Met klimaat-regeling	Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Verlichting

LED besturing	Ja
---------------	----

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Spanning

Ingangsspanning	5 - 5 V
Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	DC
Systeemspanning	30 VDC via bus