



TXB602F



## KNX schakelactor, inbouw, 2-voudig, 6 A, kabelaansluiting

### Technische eigenschappen

#### Aansluitmogelijkheden

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

#### Afmetingen

Diepte	22 mm
Inbouwdiepte	40 mm

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

#### Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	6 A
Stroomverbruik bus in ruststand	5 mA

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Uitgangsvermogen	500 W
------------------	-------

#### Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	30 VDC via bus

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Functie	Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm, Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellen-stand
---------	--

