


TXB692F



easy

## KNX jaloezie-actor + 2 ingangen, inbouw, kabelaansluiting

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Materiaal

Kleur Lichtgrijs

#### Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening Ja

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 6 A

Max. schakelstroom 6 A

#### Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Capaciteit

Aantal modules 0

#### Teksten

Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm,  
Binaire ingangsfuncties: Schakelen, dimmen, jaloezie, indicator, scène, prioriteit, timerbediening, onderplaat, Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand

Functie

Aansluitwijze Met schroefklemmen