




TXB692F



KNX jaloezie-actor + 2 ingangen, inbouw, kabelaansluiting

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Materiaal

Kleur Lichtgrijs

Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening Ja

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 6 A

Max. schakelstroom 6 A

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.75 - 2.5 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.75 - 2.5 mm²

Capaciteit

Aantal modules 0

Teksten

Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm,
 Binaire ingangsfuncties: Schakelen, dimmen, jaloezie,
 indicator, scène, prioriteit, timerbediening,
 onderplaat, Met positioneringsfunctie voor jaloezie-
 en lamellenstand

Functie

Aansluitwijze Met schroefklemmen