



TXM646R



Verwarmingsactor + regeling, KNX Easy, 6-voudig, 24/230 VAC

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Uitgangsspanning	24 - 230 V
Hulpspanning	110 - 230 V

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf	1 VA
Energieverbruik standby	0,40 W

Stroom / temperatuur

Max. schakelstroom	0,16 A
--------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 4 mm ²

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Teksten

Functie	Blokkeerfunctie kan per actoruitgang worden geactiveerd via handmatige bedieningsknoppen of bus, Met ventielbeschermingsfunctie
Zekering	Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting (per kanaal indicatie via led)
Aansluitwijze	Met schroefklemmen