



TXM646R



Verwarmingsactor + regeling, KNX Easy, 6-voudig, 24/230 VAC

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Uitgangsspanning	24 - 230 V
Hulpspanning	110 - 230 V

Vermogen

Stroomverbruik tijdens gebruik	1 VA
Energieverbruik standby	0,40 W

Stroom / temperatuur

Max. schakelstroom	0,16 A
--------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 4 mm ²

Teksten

Functie	Blokkeerfunctie kan per actoruitgang worden geactiveerd via handmatige bedieningsknoppen of bus, Met ventielbeschermingsfunctie
Zekering	Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting (per kanaal indicatie via led)
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	4
-------------------------	---