



TYA604C



KNX schakel-/jaloezie-actor 4-voudig, 16 A

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

| | |
|-----------------------|-----|
| Met KNX-bussysteem | Ja |
| Met bussysteem KNX RF | Nee |

Instellingen

| | |
|--------------------------|-----|
| Ondersteunde instelmodus | ETS |
|--------------------------|-----|

Afmetingen

| | |
|--------|-------|
| Diepte | 65 mm |
|--------|-------|

Materiaal

| | |
|-------|------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
|-------|------------|

Samenstelling

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Met schakelaar voor handbediening | Ja |
| Radiofrequentie bidirectioneel | Nee |

Stroom / temperatuur

| | |
|---------------------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
| Stroomverbruik bus (rust) | 3 mA |

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Vermogen

| | |
|--------------------------|---------------|
| Vermogen gloeilamp 230 V | 2300 - 2300 W |
| Uitgangsvermogen | 2300 W |

Spanning

| | |
|----------------------|----------------|
| Nominale spanning Ue | 230 - 230 V |
| Systeemspanning | 30 VDC via bus |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

Teksten

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Aansluitwijze | Met quickconnect-steekklemmen |
|---------------|-------------------------------|

| | |
|---------|---|
| Functie | Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm, Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellen-stand, Met zonweringsfunctie |
|---------|---|

