



TYA608B



## KNX schakel-/jaloezie-actor 8-voudig, 10 A

### Technische eigenschappen

#### Aansluitmogelijkheden

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

#### Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	6
-------------------------	---

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

#### Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
Stroomverbruik bus (rust)	9 mA

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Vermogen gloeilamp 230 V	1200 - 1200 W
Uitgangsvermogen	1200 W

#### Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	30 VDC via bus

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Functie	Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm, Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellen-stand, Met zonweringsfunctie

