


TYA624A



KNX rolluikactor 4-voudig, 230 V AC

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Materiaal

Kleur Lichtgrijs

Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening Ja

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 6 A

Max. schakelstroom 6 A

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.75 - 2.5 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.75 - 2.5 mm²

Capaciteit

Aantal modules 4

Teksten

Met positioneringsfunctie voor de rolluikpositie, Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm, Met zonweringsfunctie

Aansluitwijze Met quickconnect-steekklemmen