


TYA624B



KNX rolluikactor 4-voudig, 24 V DC

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Ja
-----------------------------------	----

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	6 A
-----------------	-----

Max. schakelstroom	6 A
--------------------	-----

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.75 - 2.5 mm ²
--------------------------------	----------------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	0.75 - 2.5 mm ²
---------------------------------	----------------------------

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Teksten

Functie	Met positioneringsfunctie voor de rolluikpositie, Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm, Met zonweringsfunctie
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen