


TYA624D



## KNX jaloezie-actor 4-voudig, 24 V DC

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

#### Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Ja
-----------------------------------	----

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	6 A
-----------------	-----

Max. schakelstroom	6 A
--------------------	-----

#### Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
--------------------------------	----------------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	----------------------------

#### Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

#### Teksten

Functie	Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm, Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellen- stand, Met zonweringsfunctie
---------	---

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
---------------	-------------------------------