



TYA670D



DALI/KNX-gateway

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Samenstelling

Webserver	Ja
Aantal kanalen	1

Spanning

Bedrijfsspanning	240 - 240 V
Netspanning via bus	21 - 32 V

Aansluitmogelijkheden

Type interface bussysteem/media gateway	Interface verlichtingssysteem/DALI
---	------------------------------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

Vermogen

Opgenomen vermogen VA	0,15 VA
-----------------------	---------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP30
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5 - 45 °C
---------------------	-----------

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Breedte	72 mm
Diepte	70 mm

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Spanning	Als DALI-master en spanningsvoorziening voor DALI-apparaten