



TYAS608D



**Schakel-/jaloezie-actor 8/4-voudig, KNX Secure, 16 A, C-last**

**Technische eigenschappen**

**Aansluitmogelijkheden**

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

**Afmetingen**

Aantal breedte-eenheden	6
-------------------------	---

**Samenstelling**

Met schakelaar voor handbediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Vermogen**

Vermogen gloeilamp 230 V	2300 - 2300 W
Uitgangsvermogen	2300 W

**Spanning**

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	30 VDC via bus

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Teksten**

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
---------------	-------------------------------

Functie	Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm, Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand, Met zonweringsfunctie
---------	---