

## Universele zelflerende dimmer 4x 300 W, KNX Secure, multi-fase

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Ingangsspanning	230 - 230 V

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
Type connector/steker	quickconnect

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

#### Teksten

Zekering	Oververhittingsbeveiliging (aanduiding door led), Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting (per kanaal indicatie via led)
Dimprincipe	Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend, Minimale/maximale dimwaarde per kanaal op het apparaat instelbaar
Functie	Programmeerfunctie voor geoptimaliseerd bedrijf van compacte tl-lampen en led-lampen via bus inschakelbaar
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Tekst	Groot tekstveld
Beveiliging	Met oververhittings-, overbelastings- en kortsluitbe- veiliging

TYAS664AN