



TYBS601B

Schakelactor, inbouw, 1-voudig, KNX Secure, 10 A

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

| | |
|-----------------------|-----|
| Met KNX-bussysteem | Ja |
| Met bussysteem KNX RF | Nee |

Instellingen

| | |
|--------------------------|-----------|
| Ondersteunde instelmodus | ETS, easy |
|--------------------------|-----------|

Afmetingen

| | |
|--------------|-------|
| Diepte | 22 mm |
| Inbouwdiepte | 40 mm |

Materiaal

| | |
|-------|------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
|-------|------------|

Samenstelling

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Met schakelaar voor handbediening | Ja |
| Radiofrequentie bidirectioneel | Nee |

Stroom / temperatuur

| | |
|---------------------------------|------|
| Nominale stroom | 10 A |
| Stroomverbruik bus in ruststand | 5 mA |

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Vermogen

| | |
|--------------------------|-------------|
| Vermogen gloeilamp 230 V | 600 - 600 W |
| Uitgangsvermogen | 500 W |

Spanning

| | |
|----------------------|----------------|
| Nominale spanning Ue | 230 - 230 V |
| Systeemspanning | 30 VDC via bus |

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

Teksten

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
|---------------|--------------------|