



TYBS702A

## Schakelaarinterface/binaire ingang 2-voudig, KNX Secure

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

#### Uitvoering

Bussysteem	Bussysteem KNX
------------	----------------

#### Stroom / temperatuur

Aantal ingangen	2
-----------------	---

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

#### Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Nee
Met klimaat-regeling	Nee

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Verlichting

LED besturing	Nee
---------------	-----

#### Materiaal

Materiaal	Kunststof
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5-+45 °C
---------------------	-----------

#### Spanning

Ingangsspanning	3,3-3,3 V
Netspanning via bus	21-32 V
Type voeding	DC
Systeemspanning	30 VDC via bus